

# 新生児用ベビーバス

お風呂場でもキッチンのシンクでも使えるベビーバス  
赤ちゃんにやさしい構造で、慣れないパパやママでもラクラク洗えます！

手置き部分にはやわらか素材を使用。  
冷たい感じが抑えられ、パパとママ  
にも気持ちがいい！



止水栓はやわらか構造。  
素早く水が抜けます。



赤ちゃんのずれ落ちを防ぐ  
おしりストッパー付き

赤ちゃんの頭にもやさしい  
クッション付き！



滑り止めがついており、  
濡れた場所でも安心して  
お使いいただけます。

## ご使用上の注意：

- 1.きれいに洗ってからご使用ください。
- 2.本体に傷がつく恐れがありますので、金属など硬い素材の器具のご使用はお控えください。
- 3.ご使用後はなるべく早めに洗浄し、清潔にして保管して下さい。
- 4.破損の恐れがありますので、重い物を乗せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 5.破損したものは怪我の原因となります。ご使用をお控え下さい。
- 6.火の元付近ではお使いにならないで下さい。
- 7.ご使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。

適用身長  
**75cm**  
以下の幼児



4 560111 498111

## 材質表示

本体	ポリプロピレン
手置き	熱可塑性エラストマー
止水栓	熱可塑性エラストマー
クッション	EVA

製造元 **永和株式会社**

〒662-0911 兵庫県西宮市池田町3-12

商品に関するお問い合わせ先

☎ 0798-36-6483

受付時間/10:00~16:00(土、日祝祭日は除く)

MADE IN TAIWAN

## ＜取扱説明書＞

このたびは、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただいた上でお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。

### 製品用途


本製品は、赤ちゃんの沐浴用バスタブです。

### 適用身長

身長75cm以下のお子様がお使いいただけます。

### 使用方法

- 止水栓が外れないようにしっかりとセットしてお湯をためてください。(赤ちゃんの体格にあわせて湯量を調節してあげてください。)
- おしりストッパーに赤ちゃんのおしりがあたるようにして寝かせてください。



- 石鹸等をお使いになる際は、滑りますので注意してください。
- 赤ちゃんがお湯の中に滑りこまないように注意してください。
- 本製品はほとんどのシンクに使用可能ですが、一部使用できないシンクもあります。

## 保護者の方へ 必ずお読みください

### 警告事項

- ◆赤ちゃんは思わぬ動作をします。ご使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。
- ◆お湯を入れたまま目を離しますと、お子様が溺れる危険性がありますので絶対におやめください。
- ◆赤ちゃんを本体に乗せたまま移動しないでください。

### 注意事項

- ◆給湯時は、止水栓が外れないようにしっかりとセットしてください。
- ◆本製品はお風呂場やシンクなど濡れてもよい場所でご使用ください。やむを得ずそれ以外の場所でご使用になる場合は、防水シートやマットを敷いてお使いください。
- ◆平らで安定した場所でお使いください。
- ◆用途以外でのご使用はおやめください。
- ◆シンクでご使用になる際は、お子様が水洗などにあたり事故となる恐れがありますので、ご注意ください。
- ◆お子様がやけどをする恐れがありますので、足し湯は一旦お湯からお子様をあげてから行うようにしてください。
- ◆ベビーバス本体のヘリ部分に過度の力が加わりまると、転倒する恐れがあります。

### 重要事項

- ◆濡れた状態のまま放置しますとカビが発生することがあります。使用後は水分をよく拭き取って陰干ししてください。
- ◆本製品を洗う際には、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから、やわらかいスポンジ等で洗ってください。
- ◆金属や硬い素材、みがき粉を使って磨かないでください。変色やキズの原因となります。
- ◆漂白剤を使用しないでください。クッション部分が変色する恐れがあります。
- ◆火の元付近でのご使用や保管はおやめください。

品名 新生児用ベビーバス  
サイズ 63.4×40.7×23.6 (cm)  
容量 20ℓ (満水時)  
材質 本体：ポリプロピレン  
手置き：熱可塑性エラストマー  
止水栓：熱可塑性エラストマー  
クッション：EVA

永和株式会社

〒662-0911  
兵庫県西宮市池田町3-12  
お問合わせ/0798-36-6483  
(受付時間：平日の10:00~16:00)

